

## 유분과 수분을 동시에 측정

Dual Sensor는 수분과 유분을 동시에 측정하는 제품입니다.

고객의 연령을 입력하면 연령대 평균 데이터와 비교한 측정결과를 얻을 수 있습니다. 측정결과를 바탕으로 피부타입을 표시하고, 그에 따라 고객에게 정확한 카운셀링이 가능하도록 할수 있는 센서입니다.



### □ Specification

측정방식	유분측정 : 광학식 수분측정 : 정전용량식
표시방식	수분, 유분 : 99단계 표시
전원	AAA 건전지 2개(알카라인 전지 추천)
소비전력	25mA
중량	약 115g (전지제외)

### □ Characteristics

#### · 연령에 따른 판정결과

연령을 입력하면 연령별(5세 간격) 평균 데이터와 비교한 현재의 피부 상태를 판정합니다.

#### · 1대로 다기능적인 계측

1대로 유분(O), 수분(M)을 측정합니다. 피부의 유수분 균형을 알 수 있습니다.

#### · 알기 쉬운 결과 표시

측정 결과를 근거로 각각의 균형이 한 눈에 알 수 있는 인디케이터 표시, 0 ~ 99의 측정치를 H(high) M(medium) L(low)의 3단계로 표시합니다.

#### · 한눈에 알 수 있는 피부 타입

노멀(N), 오일리(O), 드라이(D), 오일리드라이(OD)로 피부의 기본이 되는 피부 타입을 한 눈에 알 수 있습니다.

#### · 간편한 휴대관리

무선이라서 휴대하기에 매우 편리하며, 장소에도 구애를 받지않습니다.

### □ Display


#### · OilyDry : 부분적으로 건성피부와 지성피부를 가진 상태입니다.

건조하기도 하고 기름기도 있는 피부입니다.

#### · Oily : 끈적거리기 쉬운 상태입니다.

#### · Dry : 건조하기 쉬운 상태입니다. 수분과 피지가 모두 부족하기 쉬운 피부입니다.

#### · Normal : 이상적인 상태입니다. 수분과 피지가 모두 적절하게 유지된 피부입니다.



#### · 간편한 휴대관리

무선이라서 휴대하기에 매우 편리하며, 장소에도 구애를 받지않습니다.

### □ Display


#### · OilyDry : 부분적으로 건성피부와 지성피부를 가진 상태입니다.

건조하기도 하고 기름기도 있는 피부입니다.

#### · Oily : 끈적거리기 쉬운 상태입니다.

#### · Dry : 건조하기 쉬운 상태입니다. 수분과 피지가 모두 부족하기 쉬운 피부입니다.

#### · Normal : 이상적인 상태입니다. 수분과 피지가 모두 적절하게 유지된 피부입니다.



※ 탄력센서는 트리플센스에만 있는 기능입니다.