

유분, 수분, 탄력센서를 하나로 모은 센서입니다.

연령을 입력하면 연령별(5세 간격) 평균 데이터 비교한 측정결과를 얻을 수 있어서 각 고객에 맞는 섬세한 카운셀링을 할 수 있습니다.



## □ Specification

측정방식	유분측정 : 광학식 수분측정 : 정전용량식 탄력측정 : 초음파진동식
표시방식	수분, 유분, 탄력: 99단계 표시
전원	AAA 건전지 2개(알카라인 전지 추천)
소비전력	25mA
중량	약 115g (전지제외)

## □ Characteristics

### · 연령에 따른 판정결과

연령을 입력하면 연령별(5세 간격) 평균 데이터와 비교한 현재의 피부 상태를 판정합니다.

### · 1대로 다기능적인 계측

1대로 유분(O), 수분(M)을 측정합니다. 피부의 유수분 균형을 알 수 있습니다.

### · 알기 쉬운 결과 표시

측정 결과를 근거로 각각의 균형이 한 눈에 알 수 있는 인디케이터 표시, 0 ~ 99의 측정치를 H(High) M(Medium) L(Low)의 3단계로 표시합니다.

### · 한눈에 알 수 있는 피부 타입


노멀(N), 오일리(O), 드라이(D), 오일리드라이(OD)로 피부의 기본이 되는 피부 타입을 한 눈에 알 수 있습니다.

### · 간편한 휴대관리

무선이라서 휴대하기에 매우 편리하며, 장소에도 구애를 받지않습니다.

## □ Display

- **OilyDry** : 부분적으로 건성피부와 지성피부를 가진 상태입니다. 건조하기도 하고 기름기도 있는 피부입니다.
- **Oily** : 끈적거리기 쉬운 상태입니다.
- **Dry** : 건조하기 쉬운 상태입니다. 수분과 피지가 모두 부족하기 쉬운 피부입니다.
- **Normal** : 이상적인 상태입니다. 수분과 피지가 모두 적절하게 유지된 피부입니다.



※ 탄력센서는 트리플센스에만 있는 기능입니다.